

ใช้ควาล์ว
HA-1/8-QS-4
 หมายเลขชิ้นส่วน: 153446

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ฟังก์ชันวาล์ว	ฟังก์ชันไม่ส่งคืน
ข้อต่อลม 1	R1/8
ข้อต่อลม 2	QS-4
ประเภทของรัด	ขันสกรูได้
อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343)	138 l/min
แรงดันใช้งาน	-1 bar...10 bar
อุณหภูมิโดยรอบ	0 °C...60 °C
วัสดุที่อยู่อาศัย	ทองเหลืองชุบนิกเกิล
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:...]]
ความดันแตกต่างขั้นต่ำ การเปิด	0.1 bar
ความดันแตกต่างขั้นต่ำ การปิด	0.2 bar
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	11 g
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS