

บอลวาล์ว
QHS-QS-6
หมายเลขชิ้นส่วน: 153485

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ฟังก์ชันวาล์ว	2/2 bistable
ข้อต่อลม 1	QS-6
ข้อต่อลม 2	QS-6
ประเภทการดำเนินการ	ด้วยตนเอง
ประเภทของรัด	พร้อมน็อตล็อก
อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343)	528 l/min
ความกว้างปรกติ	4 mm
แรงดันใช้งาน	-0.1 MPa...1 MPa -1 bar...10 bar
อุณหภูมิโดยรอบ	0 °C...60 °C
วัสดุที่อยู่อาศัย	PBTP
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
หลักการปิดผนึก	อ่อน
โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์	บอลวาล์ว
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	16.5 g
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS