

ท่อระบายน้ำคอนเดนเสท WA-1-B หมายเลขชิ้นส่วน: 158497

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ประเภทการดำเนินการ	เครื่องจักร
ตำแหน่งการติดตั้ง	แนวตั้ง +/- 10°
แมนนวลเทส	คลำ
ท่อระบายน้ำคอนเดนเสท	อัตโนมัติอย่างเต็มที่
โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์	ภายนอก/ระบบแม่คานิค/ระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ
การวัดค่าที่เปลี่ยนแปลง	ระดับ
ฟังก์ชันวาล์ว	2/2 ปิด monostable
แรงดันใช้งาน	4 bar...16 bar
สื่อปฏิบัติการ	น้ำ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-20 °C...60 °C
อุณหภูมิปานกลาง	0 °C...60 °C
อุณหภูมิโดยรอบ	0 °C...60 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	210 g
ประเภทของรัด	การติดตั้งสาย
การเชื่อมต่อท่อระบายน้ำคอนเดนเสท	G1/4
พอร์ทลม	M9
วัสดุที่อยู่อาศัย	ทองเหลือง PA