

ตัวเก็บลม
CRVZS-0.4
 หมายเลขชิ้นส่วน: 160234

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ปริมาณ	0.4 l
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
ได้มาตรฐาน	ค.ศ. 2000
แรงดันใช้งาน	-0.095 MPa...1.6 MPa -0.95 bar...16 bar -13.78 psi...232 psi
อนุญาต	MOT
ใบรับรองออกโดยหน่วยงาน	TSSACRNOH17477.5C
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [:-:-] ไนโตรเจน
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	3 - ค่าการกัดกร่อนสูง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
ปลอดภัยสำหรับอาหาร	ดูข้อมูลวัสดุเพิ่มเติม
อุณหภูมิปานกลาง	-10 °C...100 °C
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...100 °C
เก็ยต่อแรงบิดสูงสุด	23 Nm
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	543 g
ประเภทของรัด	ที่หนีบ
พอร์ทลม	G1/4
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุที่เก็บอากาศอัด	เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง
ที่หนีบจับวัสดุ	เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง