


โซ่คัพ

YSR-32-60-C

หมายเลขชิ้นส่วน: 160274

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	32
อับ	60 mm
การทำให้หมด ๗	ปรับตัวเอง
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
การตรวจจับตำแหน่ง	ปราศจาก
ความเร็วในการกระแทกสูงสุด	3 m/s
เวลาพักที่อุณหภูมิห้อง	0.5 s
รีเซ็ตเวลาที่อุณหภูมิแวดล้อมต่ำสุด	1 s
ฟังก์ชัน	กด บทบาทเดียว
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...80 °C
ความยาวลดทอน	60 mm
แรงกระแทกสูงสุด	6000 N
การใช้พลังงานสูงสุดต่อจังหวะ	380 J
การใช้พลังงานสูงสุดต่อชั่วโมง	220000 J
พลังงานตกค้างสูงสุด	2 J
แรงResetting	20 N
แรงแทรกต่ำสุด	160 N
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	1220 g
ช่วงมวล	400 kg
ประเภทของรีด	พร้อมน็อตล็อค
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ซีลวัสดุ	NBR
วัสดุที่อยู่อาศัย	เหล็กกล้าไนซ์
ก้านลูกสูบวัสดุ	เหล็กกล้าอัลลอยด์สูง