

แผ่นเชื่อมต่อ PAML-CP-186-HP3-G2

หมายเลขชิ้นส่วน: 1629298

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	186
ขนาดที่กำหนดDN	54
ซีรี่ส์	L
แรงดันใช้งาน	0 MPa...5 MPa 0 bar...50 bar
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [---:-]
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-10 °C...60 °C
ปลอดภัยสำหรับอาหาร	ดูข้อมูลวัสดุเพิ่มเติม
อุณหภูมิปานกลาง	5 °C...60 °C
อุณหภูมิโดยรอบ	5 °C...60 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	4400 g
ข้อต่อลม 1	G2
ข้อต่อลม 2	G2
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุแผ่นเชื่อมต่อ	โลหะผสมอลูมิเนียมดัด
ซีลวัสดุ	NBR
วัสดุสกรู	สแตนเลส