


เครื่องปรับความดันด้วยไฟฟ้า PREL-90-HP3-V1-A-20CFX-S1-4

หมายเลขชิ้นส่วน: 1709134

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	90
ขนาดที่กำหนดDN	24
ซีรี่ส์	L
ตำแหน่งการติดตั้ง	แนวตั้ง
ประเภทการดำเนินการ	ไฟฟ้า
โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์	วาล์วควบคุมแรงดันแบบปรับไฟฟ้า
ฟังก์ชันตัวควบคุม	ค่าคงที่แรงดันขาออก พร้อมการชดเชยแรงดันในช่วงแรก ด้วยการระบายอากาศ
แรงดันใช้งาน	0 MPa...5 MPa 0 bar...50 bar
ช่วงควบคุมแรงดัน	0.5 bar...20 bar
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC	24 V
ช่วงสัญญาณ เอาต์พุตแบบอนาล็อก	4 - 20mA
อินพุตอนาล็อกช่วงสัญญาณ	0 - 10 V
เป้าหมาย/ค่าจริง	ประเภทแรงดันไฟฟ้า 0 - 10 V
อนุญาต	ใบรับรองการทดสอบประเภทอุปกรณ์พิเศษ
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] ก๊าซเฉื่อย
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โซน III
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-10 °C...60 °C
ปลอดภัยสำหรับอาหาร	ดูข้อมูลวัสดุเพิ่มเติม
อุณหภูมิปานกลาง	5 °C...50 °C
อุณหภูมิโดยรอบ	5 °C...50 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	6100 g
การเชื่อมต่อไฟฟ้า IN	คอนเนคเตอร์, M12, 5 พิน, A-coded
การเชื่อมต่อไฟฟ้า OUT	ปลั๊ก M12, 5 ขา, รหัส A
ประเภทของรัด	ถึงหน่วยซ่อมบำรุง พร้อมอุปกรณ์เสริม ทางเลือก:
ข้อต่อลม 1	G1
ข้อต่อลม 11	G1/4

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ข้อต่อลม 2	G1
ข้อต่อลม 22	G1/4
ข้อต่อลม 3	G1
ข้อต่อลม 82	G3/8
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ฝาครอบด้านล่างวัสดุ	อลูมิเนียมโนไดซ์
สปริงวัสดุ	เหล็กสปริง
วัสดุที่อยู่อาศัย	อลูมิเนียมโนไดซ์