


# เครื่องควบคุมความดัน LR-3/8-D-O-MINI-NPT

หมายเลขชิ้นส่วน: 173653

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                                                       |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| ขนาด                                   | มินิ                                                         |
| ซีรี่ส์                                | D                                                            |
| แรงดันใช้งาน                           | 0.1 MPa...1.6 MPa<br>1 bar...16 bar                          |
| ช่วงควบคุมแรงดัน                       | 0.5 bar...12 bar                                             |
| ความดันอีสเทรีซิสสูงสุด                | 0.02 MPa<br>0.2 bar<br>2.9 psi                               |
| สื่อปฏิบัติการ                         | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>ก๊าซเฉื่อย |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม | สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)                |
| ระดับความต้านทานทานการกัดกร่อน KBK     | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง                    |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B1/B2-L                                            |
| ระดับความสะอาดของอากาศที่ทางออก        | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>ก๊าซเฉื่อย |
| ข้อต่อลม 1                             | 3/8 NPT                                                      |
| ข้อต่อลม 2                             | 3/8 NPT                                                      |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                                       |