


เซอร์วีสยูนิต
FRC-3/4-D-O-MAXI-A-NPT
 หมายเลขชิ้นส่วน: 173879

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	แม็กซ์
ตำแหน่งการติดตั้ง	แนวตั้ง
ท่อระบายน้ำคอนเดนเสท	อัตโนมัติอย่างเต็มที่
กรองความบริสุทธิ์	40 µm
แรงดันใช้งาน	0.2 MPa...1.2 MPa 2 bar...12 bar
ช่วงควบคุมแรงดัน	0.5 bar...12 bar
ความดันอิสระสูงสุด	0.04 MPa 0.4 bar 5.8 psi
อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343)	8300 l/min
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:9:-] ก๊าซเฉื่อย
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
ระดับความสะอาดของอากาศที่ทางออก	อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:8:-]
อุณหภูมิปานกลาง	-10 °C...60 °C
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	2280 g
ประเภทของรัด	การติดตั้งสาย ม้วนเส้น ทางเลือก:
ข้อต่อลม 1	3/4 NPT
ข้อต่อลม 2	3/4 NPT
วัสดุที่อยู่อาศัย	สังกะสีหล่อ
เปลือกวัสดุ	PC