

ตัวกระจายปลั๊กหลายขา

MPV-E/A08-M8

หมายเลขชิ้นส่วน: 177669

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ประเภทของรีด	มีรูทะลุ พร้อมราง DIN ทางเลือก:
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	100 g
เทคโนโลยีการเชื่อมต่อไฟฟ้า I/O	M8 3 ขา
ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน DC	10 V...30 V
กำลังการผลิตปัจจุบันต่อช่อง	1 A
ความดัน	4 A
ระดับการป้องกัน	IP65 ในสภาพการติดตั้ง ตามมาตรฐาน IEC 60529
อุณหภูมิโดยรอบ	-20 °C...80 °C
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
วัสดุที่อยู่อาศัย	PA6 เสริมแรง
วัสดุข้อกั๊ต	ทองเหลือง