


# สายเชื่อมต่อ KMYZ-2-24-M8-0,5-LED

หมายเลขชิ้นส่วน: 177676

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                                    | มูลค่า                                                              |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| ตัวบ่งชี้ตำแหน่งสวิตช์                         | ไฟ LED                                                              |
| ประเภทของรีด                                   | บนโซลินอยด์วาล์วพร้อมสกรูยึดตัวเอง                                  |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                              | ตามต้องการ                                                          |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                               | 18 g                                                                |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า                              | 2-pin / 3-pin<br>มุมข้ออกเก็ต / เสียบตรง<br>ดีไซน์สี่เหลี่ยม / M8x1 |
| พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC                            | 24 V                                                                |
| พิกัดกระแสที่ 40°C                             | 1 A                                                                 |
| การเชื่อมต่อตัวนำป้องกัน                       | ไม่พร้อมใช้งาน                                                      |
| ความยาวสายเคเบิล                               | 0.5 m                                                               |
| คุณสมบัติสาย                                   | ค่าเริ่มต้น                                                         |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล                  | 3.4 mm                                                              |
| การประกอบสายเคเบิล                             | 2 x 0.25 มม. <sup>2</sup>                                           |
| ระดับการป้องกัน                                | IP65                                                                |
| อุณหภูมิโดยรอบ                                 | -10 °C...50 °C                                                      |
| เครื่องหมาย CE (ดูประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง) | ตามระเบียบ RoHS ของสหภาพยุโรป                                       |
| เครื่องหมาย UKCA (ดูคำประกาศความสอดคล้อง)      | ตามระเบียบ RoHS ของสหราชอาณาจักร                                    |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ         | VDMA24364-B2-L                                                      |
| วัสดุหมายเหตุ                                  | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                                              |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK                | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง                           |
| วัสดุปลอกสาย                                   | TPE-U(PUR)                                                          |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                              | PA                                                                  |
| สีวัสดุ                                        | TPE-O                                                               |
| หน้าสัมผัสปลั๊กวัสดุ                           | สืbronซ์                                                            |
| วัสดุปลอกเกลียว                                | ทองเหลืองชุบนิกเกิล                                                 |