

ท่อพลาสติก
PQ-PA-15X1,5X3000
หมายเลขชิ้นส่วน: 177729

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
นอก Ø	15 mm
Øภายใน	12 mm
แรงดันใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ	-0.95 bar...15 bar
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิปานกลาง	-25 °C...75 °C
อุณหภูมิโดยรอบ	-25 °C...75 °C
น้ำหนักสินค้าตามความยาว	0.065 kg/m
สี	สีดำ
วัสดุท่อ	PA