


ฟร็อกซ์มีตี้สวิตช์ **SMPQ-8E** หมายเลขชิ้นส่วน: 178563



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ออกแบบ	สำหรับ T-สลีต
ป้องกันการระเบิด	โซน 1 (ATEX) โซน 2 (ATEX) โซน 21 (ATEX) โซน 22 (ATEX)
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
หลักการวัด	แม่เหล็ก
แรงดันใช้งาน	2 bar...8 bar
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	ไม่สามารถทำน้ำมันได้
อุณหภูมิโดยรอบ	-15 °C...60 °C
ความสามารถในการทำซ้ำของค่าการสลับ	+/- 0.2mm
ตรงเวลา	22 ms
ช่วงวันหยุดหรือไม่ไปทำงาน	52 ms
ประเภทของรีด	มีรูทะลุ พร้อมอุปกรณ์เสริม สามารถสอดเข้าไปในร่องจากด้านบนได้
ฟังก์ชันวาล์ว	3/2
พอร์ทลม	M5
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	11 g
วัสดุที่อยู่อาศัย	อลูมิเนียม PA อีโนไคซ์ เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง
การแสดงสถานะการสลับ	ออปติคัล
ระดับการป้องกัน	IP65
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L