


เซอร์วิสยูนิต FRC-1/4-D-MINI-KA

หมายเลขชิ้นส่วน: 185793

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	มินิ
ซีรีส์	D
การป้องกันการดำเนินการ	ปุ่มล๊อค
ตำแหน่งการติดตั้ง	แนวตั้ง +/- 5°
กรองความบริสุทธิ์	40 µm
ท่อระบายน้ำคอนเดนเสท	หมุนด้วยมือ
โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์	โมดูลสาขา ตัวควบคุมตัวกรองพร้อมเกวตแรงดัน เครื่องฟั่นหมอกมาตรฐานตามสัดส่วน
ปริมาณคอนเดนเสทสูงสุด	22 cm³
ป้องกันถ้วย	กรงป้องกันโลหะ
ระดับความดัน	ด้วยเครื่องวัดความดัน
แรงดันใช้งาน	0.1 MPa...1.6 MPa 1 bar...16 bar 14.5 psi...232 psi
ช่วงควบคุมแรงดัน	0.05 MPa...1.2 MPa 0.5 bar...12 bar 7.25 psi...174 psi
ความดันอิสระสูงสุด	0.02 MPa 0.2 bar 2.9 psi
อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343)	980 l/min
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [-:~:] ก๊าซเฉื่อย
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
ระดับความสะอาดของอากาศที่ทางออก	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4~:] ก๊าซเฉื่อย
อุณหภูมิปานกลาง	-10 °C...60 °C
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	1000 g
ประเภทของรัด	การติดตั้งสาย พร้อมอุปกรณ์เสริม ทางเลือก:
ข้อต่อลม 1	G1/4

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ข้อต่อลม 2	G1/4
วัสดุที่อยู่อาศัย	สังกะสีหล่อ
เปลือกวัสดุ	PC