

# กริปเปอร์ดูด ESG-15

หมายเลขชิ้นส่วน: 189172

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                     | มูลค่า                                                                                                          |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| เส้นผ่านศูนย์กลางถ้วยดูด        | 15 mm                                                                                                           |
| ตำแหน่งการติดตั้ง               | แนวตั้ง                                                                                                         |
| คุณสมบัติพิเศษ                  | ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์                                                                                              |
| โครงสร้างเชิงโครงสร้าง          | การเชื่อมต่อสุญญากาศที่ด้านบน<br>การเชื่อมต่อสุญญากาศที่ด้านข้าง<br>พร้อมชุดเซตส่วนสูง<br>พร้อมชุดเซตส่วนสูงยาว |
| การจัดวางถ้วยดูด                | ขนาด 3                                                                                                          |
| รูปร่างจุนม                     | กลมลึกพิเศษ<br>กลมแบน                                                                                           |
| สื่อปฏิบัติการ                  | อากาศในบรรยากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:--]                                                                |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK | 1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ                                                                                   |
| อุณหภูมิโดยรอบ                  | -30 °C...200 °C                                                                                                 |
| การเชื่อมต่อสุญญากาศ            | M14x1<br>G1/8<br>QS-6<br>PK-4                                                                                   |
| วัสดุหมายเหตุ                   | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                                                                                          |
| ถ้วยดูดวัสดุ                    | BR<br>FPM<br>NBR<br>PU<br>VMQ (ซิลิโคน)                                                                         |