

กริปเปอร์ดูด ESG-20

หมายเลขชิ้นส่วน: 189173

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
เส้นผ่านศูนย์กลางถ้วยดูด	20 mm
ตำแหน่งการติดตั้ง	แนวตั้ง
คุณสมบัติพิเศษ	ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์	การเชื่อมต่อสุญญากาศที่ด้านบน การเชื่อมต่อสุญญากาศที่ด้านข้าง พร้อมชุดเซตส่วนสูง พร้อมชุดเซตส่วนสูงยาว
การจัดวางถ้วยดูด	ขนาด 4
รูปร่างจุนม	ท่อพับยึดกลม 1.5 เท่า ท่อพับยึดกลม 3.5 เท่า กลมลึกพิเศษ กลมแบน
สื่อปฏิบัติการ	อากาศในบรรยากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:--]
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ
อุณหภูมิโดยรอบ	-30 °C...200 °C
การเชื่อมต่อสุญญากาศ	M14x1 G1/8 QS-6 PK-4
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ถ้วยดูดวัสดุ	BR FPM NBR PU VMQ (ซิลิโคน)