

ยางดูดกับหัวยึด
ESH-HE-1-M3
 หมายเลขชิ้นส่วน: 189253

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ความกว้างปรกติ	1.2 mm
ปริมาณ	0.04 cm ³
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
โครงสร้างเชิงโครงสร้าง	การเชื่อมต่อสุญญากาศที่ด้านบน
การจัดวางถ้วยดูด	ขนาด1
สื่อปฏิบัติการ	อากาศในบรรยากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-A1-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	1 g
ประเภทของรัด	พร้อมเกลียวนอก ผ่านการเชื่อมต่อสุญญากาศ
สิ่งที่แนบมาดูด	เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 มม.
การเชื่อมต่อสุญญากาศ	M3
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ซิลวัสดุ	โลหะผสมอลูมิเนียมดัด NBR POM เหล็ก
ผู้ถือวัสดุ	เหล็กดัด