


ถ้วยดูดที่มีการเชื่อมต่อ ESS-60-SU

หมายเลขชิ้นส่วน: 189315

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
รัศมีชิ้นงานขั้นต่ำ	350 mm
ความกว้างปกติ	6 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางถ้วยดูด	60 mm
ปริมาณจุกลม	3.953 cm ³
ตำแหน่งการเชื่อมต่อ	ข้างต้น
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
การจัดวางถ้วยดูด	ขนาด 5
รูปร่างจุกลม	กลมแบน
แรงดันใช้งาน	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
แรงดันปกติในการทำงาน	-70 kPa
จัดอันดับความกดดันในการทำงาน	-0.7 bar -10.15 psi
สื่อปฏิบัติการ	อากาศในบรรยากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โซน III
ปลอดภัยสำหรับอาหาร	ดูข้อมูลวัสดุเพิ่มเติม
อุณหภูมิโดยรอบ	-20 °C...60 °C
แรงยึดที่แรงดันใช้งานเล็กน้อย	166.1 N
แรงต้านข้างที่แรงดันใช้งานเล็กน้อย	151 N
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	49 g
ประเภทของรัด	ผ่านการเชื่อมต่อสุญญากาศ
การเชื่อมต่อสุญญากาศ	M10
สี	สีฟ้า
ความแข็งแรง	60 +/- 5
จุดเกลียววัสดุ	โลหะผสมอลูมิเนียมดัด, ชุบน้ำเงิน เหล็กชุบน้ำเงิน เหล็กกล้าไนซ์และชุบโครเมียม
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ถ้วยดูดวัสดุ	PUF