


# ถ้วยดูดที่มีการเชื่อมต่อ

## ESS-10-BN

หมายเลขชิ้นส่วน: 189374

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                                                      |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| ตัวดูดขีดเซยความสูง                    | 4 mm                                                        |
| รัศมีชิ้นงานขั้นต่ำ                    | 20 mm                                                       |
| ความกว้างปรกติ                         | 2 mm                                                        |
| เส้นผ่านศูนย์กลางถ้วยดูด               | 10 mm                                                       |
| ปริมาณจุกนวม                           | 0.38 cm <sup>3</sup>                                        |
| ตำแหน่งการเชื่อมต่อ                    | ข้างต้น                                                     |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                      | ตามต้องการ                                                  |
| การจัดวางถ้วยดูด                       | ขนาด3                                                       |
| รูปร่างจุกนวม                          | ท่อพับยึดกลม 1.5 เท่า                                       |
| แรงดันใช้งาน                           | -95 kPa...0 kPa<br>-0.95 bar...0 bar<br>-13.775 psi...0 psi |
| แรงดันปกติในการทำงาน                   | -70 kPa                                                     |
| จัดอันดับความกดดันในการทำงาน           | -0.7 bar<br>-10.15 psi                                      |
| สื่อปฏิบัติการ                         | อากาศในบรรยากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-]           |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK        | 1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ                               |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-A1-L                                              |
| ปลอดภัยสำหรับอาหาร                     | ดูข้อมูลวัสดุเพิ่มเติม                                      |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | -10 °C...70 °C                                              |
| แรงยึดที่แรงดันใช้งานเล็กน้อย          | 4.7 N                                                       |
| แรงต้านข้างที่แรงดันใช้งานเล็กน้อย     | 4.5 N                                                       |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                       | 1.8 g                                                       |
| ประเภทของรัด                           | ผ่านการเชื่อมต่อสุญญากาศ                                    |
| การเชื่อมต่อสุญญากาศ                   | M4                                                          |
| สี                                     | สีดำ                                                        |
| ความแข็งผิ                             | 50 +/- 5                                                    |
| จุดเกลียววัสดุ                         | ทองเหลืองชุบนิเกิล                                          |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                                      |
| ถ้วยดูดวัสดุ                           | NBR                                                         |