

ใช้ควาล์ว  
H-QS-1/4-U  
หมายเลขชิ้นส่วน: 190843

FESTO



แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                                                   | มูลค่า                                         |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| ฟังก์ชันวาล์ว                                                 | ฟังก์ชันไม่ส่งคืน                              |
| ข้อต่อลม 1                                                    | QS-1/4                                         |
| ข้อต่อลม 2                                                    | QS-1/4                                         |
| ประเภทของรัด                                                  | การติดตั้งสาย                                  |
| อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343) | 314 l/min                                      |
| แรงดันใช้งาน                                                  | -1 bar...10 bar                                |
| อุณหภูมิโดยรอบ                                                | 0 °C...60 °C                                   |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                                             | อลูมิเนียม                                     |
| สื่อปฏิบัติการ                                                | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| ความดันแตกต่างขั้นต่ำ การเปิด                                 | 0.1 bar                                        |
| ความดันแตกต่างขั้นต่ำ การปิด                                  | 0.2 bar                                        |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม                        | สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)  |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ                        | VDMA24364-B1/B2-L                              |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                                              | 14 g                                           |
| วัสดุหมายเหตุ                                                 | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                         |