

ใช้ควาล์ว
HA-1/8-QS-1/4-U
หมายเลขชิ้นส่วน: 190850

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ฟังก์ชันวาล์ว	ฟังก์ชันไม่ส่งคืน
ข้อต่อลม 1	1/8 NPT
ข้อต่อลม 2	QS-1/4
ประเภทของรัด	ขันสกรูได้
อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343)	313 l/min
แรงดันใช้งาน	-1 bar...10 bar
อุณหภูมิโดยรอบ	0 °C...60 °C
วัสดุที่อยู่อาศัย	ทองเหลือง
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
ความดันแตกต่างขั้นต่ำ การเปิด	0.1 bar
ความดันแตกต่างขั้นต่ำ การปิด	0.2 bar
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	21 g
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS