


โซ่คัพ
YSRW-16-26
 หมายเลขชิ้นส่วน: 191197

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	16
อับ	26 mm
การทำให้หมด ๑	ปรับตัวเอง ลักษณะอ่อนนุ่ม
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
การตรวจจับตำแหน่ง	ปราศจาก
ความเร็วในการกระแทกสูงสุด	3 m/s
เวลาพักที่อุณหภูมิห้อง	0.3 s
รีเซ็ตเวลาที่อุณหภูมิแวดล้อมต่ำสุด	1 s
ฟังก์ชัน	กด บทบาทเดียว
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...80 °C
ความยาวลดทอน	26 mm
แรงกระแทกสูงสุด	2000 N
การใช้พลังงานสูงสุดต่อจังหวะ	35 J
การใช้พลังงานสูงสุดต่อชั่วโมง	68000 J
พลังงานตกค้างสูงสุด	0.16 J
แรงResetting	6 N
แรงแทรกต่ำสุด	60 N
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	190 g
ช่วงมวล	50 kg
ประเภทของรีด	พร้อมน็อตล็อค
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ซีลวัสดุ	NBR
วัสดุที่อยู่อาศัย	เหล็กกล้าไนซ์
ก้านลูกสูบวัสดุ	เหล็กกล้าอัลลอยด์สูง