


**กระบอกแบน**  
**DZF-1/2"-2"-P-A**  
หมายเลขชิ้นส่วน: 194125

**FESTO**



**แผ่นข้อมูล**

| ลักษณะเฉพาะ   | มูลค่า   |
|---|--|
| อับ   | 2 in   |
| Øลูกสูบ   | 1/2"   |
| มุมบิดสูงสุดของก้านลูกสูบ +/-                       | 2.5 deg  |
| การทำให้หมด ๑                                       | แหวน/แผ่นกันกระแทกยางยึดทั้งสองด้าน            |
| ฟังก์ชัน  | การแสดงคู่                                     |
| ป้องกันการหมุน/คู่มือ                               | ลูกสูบวงรี                                     |
| แรงดันใช้งาน  | 0.16 MPa...1 MPa<br>1.6 bar...10 bar           |
| สื่อปฏิบัติการ                                      | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม              | สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)  |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK                     | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง      |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ              | VDMA24364-B1/B2-L                              |
| อุณหภูมิโดยรอบ                                      | -20 °C...80 °C                                 |
| แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi), แรงถีบกลับ | 51 N   |
| แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi) ส่วหน้า     | 68 N   |
| ย้ายมวลที่จังหวะ 0 มม.                              | 12 g   |
| น้ำหนักเพิ่มเติมต่อระยะชัก 10 มม.                   | 2 g  |
| น้ำหนักพื้นฐานที่ระยะชัก 0 มม.                      | 96 g   |
| พอร์ทลม   | 10-32UNF-2B                                    |
| วัสดุหุ้ม   | อลูมิเนียม                                     |
| ซีลวัสดุ  | FPM<br>TPE-U (PU)                              |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                                   | โลหะผสมอลูมิเนียมดัด                           |
| ก้านลูกสูบวัสดุ                                     | เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง                    |