


แมนนิโฟลด์
MHA1-P2-2-M3
หมายเลขชิ้นส่วน: 197207

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ		มูลค่า
จำนวนตำแหน่งวาล์วสูงสุด		2
แรงดันใช้งาน		0 bar...8 bar
สื่อปฏิบัติการ		ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม		สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK		1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ		VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ		-10 °C...60 °C
ประเภทการติดตั้งแผ่นเชื่อมต่อ		มีรูทะลุ
ประเภทของวาล์วยึด		ด้วยเกลียวใน
ข้อต่อลม 1		M7
ข้อต่อลม 2		M3
วัสดุแผ่นเชื่อมต่อ		โลหะผสมอลูมิเนียมยัด