

ท่อพลาสติกเกลียว  
PUN-8X1,25-S-2-BL  
หมายเลขชิ้นส่วน: 197594

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                                                                                                                   |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ระยะเวลาในการทำงาน                     | 2 m                                                                                                                      |
| นอก Ø                                  | 8 mm                                                                                                                     |
| ความยาวบล็อกลูก                        | 0.424 m                                                                                                                  |
| Øภายใน                                 | 5.7 mm                                                                                                                   |
| เส้นผ่านศูนย์กลางที่คดเคี้ยว           | 60 mm                                                                                                                    |
| จำนวนรอบ                               | 27                                                                                                                       |
| แรงดันใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ        | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi                                                        |
| อนุญาต                                 | MOT                                                                                                                      |
| ใบรับรองออกโดยหน่วยงาน                 | B 013277 0527 00                                                                                                         |
| สื่อปฏิบัติการ                         | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:::-]                                                                           |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B2-L                                                                                                           |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | -35 °C...60 °C                                                                                                           |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                       | 140 g                                                                                                                    |
| พอร์ทกลม                               | สำหรับเสียบปลั๊กภายนอก Ø 8 mm<br>สำหรับจุกเสียบด้านใน Ø 6 มม. พร้อมน็อตยูนิย่น<br>สำหรับจุกนมแบบเสียบปลั๊กด้านใน Ø 6 มม. |
| สี                                     | สีฟ้า                                                                                                                    |
| ความแข็งผิ                             | D 52 +/-3                                                                                                                |
| วัสดุท่อ                               | TPE-U (PU)                                                                                                               |