

Duo spiral plastic tubing PUN-4X0,75-S-0,5-DUO-BS

หมายเลขชิ้นส่วน: 197617

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ระยะเวลาในการทำงาน	0.5 m
นอก Ø	4 mm
ความยาวบล็อกลูก	0.268 m
Øภายใน	2.6 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางที่คดเคี้ยว	25 mm
จำนวนรอบ	20
แรงดันใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
อนุญาต	MOT
ใบรับรองออกโดยหน่วยงาน	B 013277 0506 00
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:--]
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-35 °C...60 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	25 g
พอร์ทกลม	สำหรับเสียบปลั๊กภายนอก Ø 4 มม. สำหรับจุกเสียบด้านใน Ø 3 มม. พร้อมน็อตยูนิย่น สำหรับจุกนมแบบเสียบปลั๊กด้านใน Ø 3 มม.
สี	ฟ้า/ดำ
ความแข็งผิ	D 52 +/-3
วัสดุท่อ	TPE-U (PU)