


ชุดต่อ EAMM-A-P4-28B-40P

หมายเลขชิ้นส่วน: 1983071

FESTO



แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ | มูลค่า |
|--|------------------------|
| ความยาวระบุ | 12.5 mm |
| ตำแหน่งการติดตั้ง | ตามต้องการ |
| ความเร็วการหมุนสูงสุด | 10000 rpm |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B2-L |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -25 °C...60 °C |
| ความชื้นสัมพัทธ์ | 0 - 95 % |
| ระดับการป้องกัน | IP40 |
| อุณหภูมิโดยรอบ | -10 °C...60 °C |
| โมเมนต์ความเฉื่อย | 0.28 kgmm ² |
| แรงบิดที่ส่งผ่านได้ | 0.7 Nm |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 50 g |
| ตัวกระตุ้นรหัสอินเตอร์เฟซ | P4-28B |
| อินเตอร์เฟซรหัสมอเตอร์ | 40P |
| ตัวเรือนคลัตช์รหัสอินเตอร์เฟซ | 28B |
| วัสดุหมายเหตุ | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS |