

วาล์วแรงน้ำมันในคาบูเรเตอร์ GRO-1/4

หมายเลขชิ้นส่วน: 2109

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ฟังก์ชันวาล์ว	ฟังก์ชันควบคุมการไหล
ข้อต่อลม 1	G1/4
ข้อต่อลม 2	G1/4
องค์ประกอบการปรับ	สกรูน็อต
ประเภทของรัด	การติดตั้งสาย
มาตรฐานอัตราการไหลในการควบคุมทิศทางการไหล	350 l/min
แรงดันใช้งาน	0 bar...10 bar
อุณหภูมิโดยรอบ	-20 °C...60 °C
วัสดุที่อยู่อาศัย	โลหะผสมอลูมิเนียมดัด
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิปานกลาง	-20 °C...60 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	80 g
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ซีลวัสดุ	NBR
สกรูปรับวัสดุ	เหล็ก สังกะสี