



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	เกลียวตัวเมีย M12x1
แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิที่สมบูรณ์	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิทั้งหมด	0 psi...145 psi
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
ข้อต่อลม 1	สำหรับท่อนอก Ø 8 mm สำหรับจุกเสียบด้านใน Ø 6 มม. พร้อมน็อตยู่เนี่ยน
วัสดุเนื้อตัวยู่เนี่ยน	ปอม
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS