

ข้อต่อก้านปรับแนวได้เอง CRFK-M12X1,25

หมายเลขชิ้นส่วน: 2305779

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	M12x1.25
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	4 - ความเค้นการกัดกร่อนที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
ความเหมาะสมสำหรับการผลิตแบตเตอรี่ Li-ion	ไม่แนะนำให้ใช้โลหะที่มีทองแดง สังกะสี หรือนิกเกิลเป็นส่วนประกอบหลักมากกว่า 5% ข้อยกเว้น ได้แก่ นิกเกิลในเหล็กกล้า พื้นผิวชุบนิกเกิลทางเคมี แผงวงจรพิมพ์ สายเคเบิล ขั้วต่อไฟฟ้า และขดลวด
อุณหภูมิโดยรอบ	-20 °C...100 °C
ความสามารถในการรับน้ำหนักสูงสุด	1.5 kN
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	230 g
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุที่อยู่อาศัย	เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง
วัสดุเนื้อเกลียว	เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง
ฝาปิดวัสดุ	EPDM
วัสดุเนื้อ	เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง