


ชุดตัวแปลง  
DHAA-G-Q11-50-B6-63-60/100/150  
หมายเลขชิ้นส่วน: 2431624

FESTO



แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                                      |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|
| ตำแหน่งการติดตั้ง                      | ตามต้องการ                                  |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK        | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง   |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B1/B2-L                           |
| ประเภทของรัด                           | ด้วยรatchet และสกรู<br>พร้อมปลอกหุ้มตรงกลาง |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                      |
| วัสดุแผ่นอะแดปเตอร์                    | อลูมิเนียม<br>อโนไดซ์                       |
| วัสดุสกรู                              | เหล็ก<br>สังกะสี                            |
| หมุดยึดวัสดุ                           | เหล็ก                                       |