


ที่เสียบปลั๊กพร้อมสาย KMV-1-24DC-5-LED

หมายเลขชิ้นส่วน: 30941

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
การแสดงสถานะการสลับ	ไฟ LED
ประเภทของรีด	บนโซลินอยด์ว่าลั่วพร้อมสกรูกลาง M3
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	320 g
การเชื่อมต่อไฟฟ้า	กระเบื้อง รูปร่าง B
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC	24 V
การป้องกันขั้วย้อนกลับ	สำหรับการเชื่อมต่อไฟฟ้าทั้งหมด
การเชื่อมต่อตัวนำป้องกัน	ปัจจุบัน
ความยาวสายเคเบิล	5 m
เส้นผ่านศูนย์กลางกลางของสายเคเบิล	6 mm
การประกอบสายเคเบิล	3 x 0.75 มม. ²
ระดับการป้องกัน	IP67 ตามมาตรฐาน IEC 60529
อุณหภูมิโดยรอบ	-20 °C...80 °C
เครื่องหมาย CE (ดูประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง)	ตามระเบียบ RoHS ของสหภาพยุโรป
เครื่องหมาย UKCA (ดูค่าประกาศความสอดคล้อง)	ตามระเบียบ RoHS ของสหราชอาณาจักร
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ
วัสดุปลอกสาย	พีวีซี
วัสดุที่อยู่อาศัย	PC
หน้าสัมผัสปลั๊กวัสดุ	สีบรอนซ์