

# **ก้ามปู** **SGA-M10X1,25** หมายเลขชิ้นส่วน: 32954

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                        |
|----------------------------------------|-------------------------------|
| ขนาด                                   | M10x1.25                      |
| ส่วนเบี่ยงเบนในแนวรัศมี +/-            | 5 mm                          |
| การชดเชยมุม +/-                        | 120 deg                       |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                      | ตามต้องการ                    |
| การเชื่อมต่อแบบเกลียว                  | เกลียวนอก M10x1.25            |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK        | 1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B2-L                |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | -40 °C...150 °C               |
| ความสามารถในการรับน้ำหนักสูงสุด        | 0.9 kN                        |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                       | 129 g                         |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS        |
| วัสดุโบลท์                             | เหล็ก<br>สังกะสี              |
| วัสดุปลายก้าน                          | เหล็ก<br>สังกะสี              |
| ผิวสั้วสุด                             | เหล็กสปริง กัลวานไนซ์         |