

โซลินอยด์คอยล์ MSW-240AC-OD

หมายเลขชิ้นส่วน: 34409

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ประเภทการดำเนินการ	ไฟฟ้า
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
เวลาหุบขึ้นต่ำ	10 ms
รอบการทำงาน	100%
ชั้นฉนวน	F
ลักษณะขดลวด	240 V AC: 50 Hz, กระแสไฟเข้า 30.0 VA, กำลังถือ 22.0 VA
ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต	+/- 10 %
เครื่องหมาย CE (ดูประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง)	ตามคำสั่งไฟฟ้าแรงต่ำของสหภาพยุโรป
เครื่องหมาย UKCA (ดูคำประกาศความสอดคล้อง)	ตามระเบียบของสหราชอาณาจักรสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-C1-L
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-10 °C...60 °C
ระดับการป้องกัน	IP65
อุณหภูมิโดยรอบ	-5 °C...50 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	150 g
การเชื่อมต่อไฟฟ้า	รูปร่าง A ปลั๊ก ตามมาตรฐาน EN 175301-803
ประเภทของรัด	หกลีเย็มนภายนอก 1/8 คลิปปิด
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุของโซลินอยด์คอยล์	เทอร์โมเซต
หน้าสัมผัสปลั๊กวัสดุ	ทองเหลืองกระป๋อง
วัสดุที่คดเคี้ยว	ทองแดง