

ถ้วยดูดที่มีการเชื่อมต่อ

VASB-40-1/4-NBR

หมายเลขชิ้นส่วน: 35413

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ตัวดูดชดเชยความสูง	13.7 mm
ความกว้างปรกติ	4 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางถ้วยดูด	40 mm
ปริมาณจุกลม	11.11 cm ³
เส้นผ่านศูนย์กลางหัวดูด	32 mm
ตำแหน่งการเชื่อมต่อ	ข้างต้น
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
รูปร่างจุกลม	ทอพับยึดกลม 1.5 เท่า
แรงดันใช้งาน	-0.095 MPa...0 MPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
แรงดันปกติในการทำงาน	-0.07 MPa
จัดอันดับความกดดันในการทำงาน	-0.7 bar -10.15 psi
สื่อปฏิบัติการ	อากาศในบรรยากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-A1-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-20 °C...80 °C
แรงยึดที่แรงดันใช้งานเล็กน้อย	56 N
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	30 g
ประเภทของรัด	ผ่านการเชื่อมต่อสุญญากาศ
การเชื่อมต่อสุญญากาศ	G1/4
สี	สีดำ
ความแข็งฝั่ง	60 +/- 5
จุดเกลียววัสดุ	สักรหัสสีหล่อ
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ถ้วยดูดวัสดุ	NBR