


บอลวาล์ว
VZBM-11/2-RP-25-F-3T-F0405-B2B3
 หมายเลขชิ้นส่วน: 4451859

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์	บอลวาล์ว 3 ทาง T-bore
ประเภทการดำเนินการ	เครื่องจักร
หลักการทำงาน	อ่อน
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
ประเภทของรัด	การติดตั้งสาย
ข้อต่อแบบเข้ามุม	Rp1 1/2
ตัวบ่งชี้ตำแหน่งสวิตช์	ทิศทางการไหล = ทิศทางการไหล
รูปแบบการเจาะหน้าแปลน	F04 F05
ภายใน	38 mm
ขนาดที่กำหนดDN	40
ฟังก์ชันวาล์ว	3/2
ทิศทางการไหล	ย้อนกลับได้
ข้อต่อแรงดันที่กำหนด PN	25
แรงบิดเบรกอะไหล่ที่วาล์วแรงดันระบุความแตกต่างของแรงดัน PN	26.7 Nm
ขึ้นอยู่กับบรรทัดฐาน	EN10226-1 ISO 5211
ปานกลาง	อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [---] ก๊าซเฉื่อย น้ำ - ไม่ใช่ไอน้ำ ของเหลวที่เป็นกลาง
อุณหภูมิปานกลาง	-20 °C...130 °C
อัตราการไหล Kv ประเภท T angle	200 m³/h
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โซน III
วัสดุที่อยู่อาศัย	ทองเหลือง ชุบนิเกิล
ตัวเรือนหมายเลขวัสดุ	CW617N

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ซีลวัสดุ	HNBR ไฟเบอร์
ลูกบอลวัสดุ	ทองเหลือง โครเมียม
วัสดุลูกบอลหมายเลข	CW614N
เพลลาวัสดุ	ทองเหลือง
เพลลาหมายเลขวัสดุ	CW614N
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	3190 g
เครื่องหมาย CE (ดูประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง)	ตามคำส่งอุปกรณ์แรงดันของสหภาพยุโรป
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ