



pneumatic valve J-5-PK-3

หมายเลขชิ้นส่วน: 4503

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ฟังก์ชันวาล์ว	5/2 bistable
อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343)	105 l/min
การเชื่อมต่อการทำงานด้วยลม	PK-3
แรงดันใช้งาน	1 bar...8 bar
โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์	ที่นั่งจาน
ความกว้างปกติ	2.5 mm
เปลี่ยนเวลา	9 ms
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	0 °C...60 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	130 g
ประเภทของรัด	บนแผ่นเชื่อมต่อ บนโครงยึด มีรูทะลุ ทางเลือก:
ข้อต่อลม 1	PK-3
ข้อต่อลม 2	PK-3
ข้อต่อลม 3	PK-3
ข้อต่อลม 4	PK-3
ข้อต่อลม 5	PK-3
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุแผ่นเชื่อมต่อ	ทองเหลือง PPS เสริมแรง
ซีลวัสดุ	NBR
วัสดุที่อยู่อาศัย	Polymer สังกะสีหล่อ