

ชุดต่อ
EAMM-A-V25-42A
หมายเลขชิ้นส่วน: 4582608

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ความยาวระบุ	40 mm
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
ความเร็วการหมุนสูงสุด	10000 rpm
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-25 °C...60 °C
ความชื้นสัมพัทธ์	0 - 95 %
ระดับการป้องกัน	IP40
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
โมเมนต์ความเฉื่อย	0.19 kgmm ²
แรงบิดที่ส่งผ่านได้	0.5 Nm
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	83 g
ตัวกระตุ้นรหัสอินเตอร์เฟซ	V25
อินเทอร์เฟซรหัสมอเตอร์	42A
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS