


ข้อต่อ
EAMD-67-51-16-32X32-U
หมายเลขชิ้นส่วน: 5071095

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
บันทึกเส้นผ่าศูนย์กลาง1	16 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางตัวจับ 2	32 mm
ขนาด	67
ความยาวระบุ	51 mm
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
ความเร็วการหมุนสูงสุด	4500 rpm
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-25 °C...60 °C
ความชื้นสัมพัทธ์	0 - 95 %
อุณหภูมิโดยรอบ	-25 °C...60 °C
โมเมนต์ความเฉื่อย	374 kgmm ²
แรงบิดที่ส่งผ่านได้	93 Nm
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	750 g
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS