

**แมนนิโฟลด์**  
**MHA3-PR8-3-1/8**  
หมายเลขชิ้นส่วน: 525224

**FESTO**



**แผ่นข้อมูล**

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                                    |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| จำนวนตำแหน่งวาล์วสูงสุด                | 8                                         |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK        | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B1/B2-L                         |
| ประเภทการติดตั้งแผ่นเชื่อมต่อ          | มีรูทะลุ<br>พร้อมราง DIN                  |
| ประเภทของวาล์วยึด                      | ด้วยเกลียวใน                              |
| ข้อต่อลม 1/33                          | G1/4                                      |
| ข้อต่อลม 2                             | เกลียวด้านใน G1/8                         |
| ข้อต่อลม 3/11                          | G1/4                                      |
| วัสดุแผ่นเชื่อมต่อ                     | โลหะผสมอลูมิเนียมดัด                      |