

ชุดตัวยึด
CRSMB-8-32/100
หมายเลขชิ้นส่วน: 525565

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	8
ออกแบบ	สำหรับกระบอกสูบกลม
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
สำหรับลูกสูบ	Ø32 - Ø100
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	4 - ความเค้นการกัดกร่อนที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
ปลอดภัยสำหรับอาหาร	ดูข้อมูลวัสดุเพิ่มเติม
ระดับการป้องกัน	IP65 IP68 IP69K
อุณหภูมิโดยรอบ	-40 °C...90 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	3 g
ประเภทของรัด	ติดกาว
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุที่อยู่อาศัย	อลูมิเนียมไนไตรด์ TPE-U (PU)