



ถ้วยดูดที่มีการเชื่อมต่อ

ESS-50-GT-M10

หมายเลขชิ้นส่วน: 525977

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ทึวถ้วยดูดขตเชยควมสูง	8 mm
รคมีขนงนขนต่า	40 mm
ควมกว้งปรกติ	2.5 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางถ้วยดูด	50 mm
ปริมาตรจุณม	11.2 cm ³
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
การจัดวางถ้วยดูด	ขนาด5
รูปร่างจุณม	กลมเล็ก
แรงดันใช้งาน	-0.95 bar...0 bar
จัดอันดับความกดดันในการทำงาน	-0.7 bar
สื่อปฏิบัติการ	อากาศในบรรยากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-A1-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...80 °C
แรงยึดที่แรงดันใช้งานเล็กน้อย	97 N
แรงต้านข้างที่แรงดันใช้งานเล็กน้อย	30 N
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	18 g
ประเภทของรัด	ผ่านการเชื่อมต่อสุญญากาศ
การเชื่อมต่อสุญญากาศ	M10
สี	สีน้ำตาลแดง
ความแข็งผิ	72 +/- 5
จุเกสียวัสดุ	โลหะผสมอลูมิเนียมดัด
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ถ้วยดูดวัสดุ	วัลคอลลีน