


ยางดูแบบไม่มีตัวต่อ ESV-60-GT หมายเลขชิ้นส่วน: 526003

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ทึว้างถ้วดยุดชดเชยควมสูง	6 mm
ร้คมีข้ชงนงนข้ชด	75 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางถ้วดยุด	60 mm
ปริมาตรจุณม	11.3 cm ³
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
โครงสร้างเชิงสรางสรรค	ทรงกลม, ทรงระฆัง
รูปร่างจุณม	กลมลึก
แรงดันใช้งาน	-0.95 bar...0 bar
จัดอันดับความกดดันในการทำงาน	-0.7 bar
สื่อปฏิบัติการ	อากาศในบรรยากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-A1-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...80 °C
แรงฉีกขาดที่สูญญากาศ 70%	134 N
แรงยึดที่แรงดันใช้งานเล็กน้อย	134 N
แรงต้านข้างที่แรงดันใช้งานเล็กน้อย	37 N
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	10.7 g
ประเภทของร้ด	ผ่านการเชื่อมต่อสูญญากาศ
สี	สีน้ำตาลแดง
ความแข็งผ้ง	72 +/- 5
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ถ้วดยุดวัสดุ	วัลคอสลัน