

หมายเลขชิ้นส่วน: 526008



ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ทึวงถ้วยดุดชดเชยควมสูง	10.5 mm
จึคมีชินงานชินต่ำ	100 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางถ้วยดุด	80 mm
ปริมาณจุนนม	59.1 cm³
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์	Protective bellows
รูปร่างจุนนม	ท้อพียัดกลม 1.5 เท้า
แรงดันไ้ใช้งาน	-0.95 bar...0 bar
จัดอันดับความกดตันในการทำงาน	-0.7 bar
สือปฏิบัติการ	อากาศในบรรยากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:::]
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-A1-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...80 °C
แรงฉีกขาดที่สูญญากาศ 70%	237 N
แรงยัดที่แรงดันไ้ใช้งานเล็กน้อย	237 N
แรงต้านข้างที่แรงดันไ้ใช้งานเล็กน้อย	102 N
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	57.2 g
ประเภทของร็ด	ผ่านการเชื่อมต่อสูญญากาศ
สี	สีน้ำตาลแดง
ความแข็งผ้ง	72 +/- 5
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ถ้วยดุดวัสดุ	วัลคอสลัน