

เกจวัดความดัน
MA-50-0,25-R1/4-MPA-E-RG
 หมายเลขชิ้นส่วน: 526780

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
พื้นที่แสดงผล	0 MPa...0.25 MPa
ได้มาตรฐาน	EN837-1
เกจวัดแรงดันขนาดที่กำหนด	50
ป้องกันการระเบิด	หมายเหตุข้อมูลในใบรับรอง โซน 1 (ATEX) โซน 2 (ATEX) โซน 21 (ATEX) โซน 22 (ATEX)
โครงสร้างเชิงโครงสร้าง	เกจวัดแรงดันแบบ Bourdon
ประเภทของรัด	การติดตั้งสาย
สื่อปฏิบัติการ	ก๊าซเฉื่อย ของเหลวที่เป็นกลาง
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	ไม่มีอะเซทิลีน ไม่มีออกซิเจน
แรงดันใช้งาน	0 MPa...0.25 MPa 0 bar...2.5 bar 0 psi...36.25 psi
ปัจจัยโหลดสลับ	0.66
ระดับความแม่นยำในการวัด	2.5
ระดับการป้องกัน	IP43
อุณหภูมิปานกลาง	-20 °C...60 °C
อุณหภูมิโดยรอบ	-20 °C...60 °C
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ตำแหน่งการเชื่อมต่อ	กองหลัง
พอร์ทลม	R1/4
วัสดุที่สัมผัสโดยตรง	ทองเหลือง
จุกเกลียววัสดุ	ทองเหลือง
วัสดุที่อยู่อาศัย	สแตนเลส
วัสดุในการดูหน้าต่าง	PMMA
ที่อยู่อาศัยสี	สีดำ
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	75 g

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
สเกล	มาตราส่วนเดียว MPa (ภายนอก)