

ปลั๊ก
FBS-SUB-9-GS-IB-B
หมายเลขชิ้นส่วน: 532217

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
กว้าง	20 มม.
ความสูง	62 มม.
ระยะเวลา	61 มม.
มาตรการ	อินเตอร์บัส
ฟังก์ชันเพิ่มเติม	รวมสะพาน RBST ไว้ในตัว
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	60 g
อินเทอร์เฟซ fieldbus	เทอร์มินอลที่เข้าสายแบบสปริง 1x5
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลที่อนุญาต	5 mm...10 mm
ระดับการป้องกัน	IP65 IP67 ในสภาพการติดตั้ง ตามมาตรฐาน IEC 60529
อุณหภูมิโดยรอบ	0 °C...50 °C
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-20 °C...70 °C
ความชื้นสัมพัทธ์	95 % ไม่ควบแน่น
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุที่อยู่อาศัย	PA เสริมแรง
วัสดุเนื้อเยื่อ	ทองเหลือง
วัสดุสุกรู	เหล็ก
ซีลวัสดุ	NBR