

ปลั๊ก
FBS-SUB-9-BU-2X5POL-B
 หมายเลขชิ้นส่วน: 532219

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
กว้าง	20 มม.
ความสูง	62 มม.
ระยะเวลา	61 มม.
มาตรการ	CAN
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	60 g
อินเทอร์เฟซ fieldbus	2x5 เทอร์มินอลที่เข้าสายแบบสปริง
หมายเหตุอินเทอร์เฟซ fieldbus	BUS In - BUS Out วนซ้ำ
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลที่อนุญาต	5 mm...10 mm
ระดับการป้องกัน	IP65 IP67 ในสภาพการติดตั้ง ตามมาตรฐาน IEC 60529
อุณหภูมิโดยรอบ	0 °C...50 °C
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-20 °C...70 °C
ความชื้นสัมพัทธ์	95 % ไม่ควบแน่น
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุที่อยู่อาศัย	PA เสริมแรง
วัสดุเนื้อเยื่อ	ทองเหลือง
วัสดุสุกรู	เหล็ก
ซีลวัสดุ	NBR