

แผ่นเชื่อมต่อ CDSV5.0-AS-1/8

หมายเลขชิ้นส่วน: 534434

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
จำนวนตำแหน่งวาล์วสูงสุด	1
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC	24 V
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	3 - ค่าการกัดกร่อนสูง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิปานกลาง	-5 °C...50 °C
ระดับความดันเสียง	75 dB(A)
ระดับการป้องกัน	IP65 IP66 IP67 NEMA 4
อุณหภูมิโดยรอบ	-5 °C...50 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	690 g
การเชื่อมต่อไฟฟ้า	สายเคเบิล
ประเภทของรัด	มีรูทะลุ ด้วยเกลียวใน
ท่อระบายอากาศ	M5
การเชื่อมต่อควบคุมอากาศเสีย 82/84	M5
ข้อต่อไฟลิตแอร์ 12	M5
ช่องเชื่อมต่ออากาศ 14	M5
ข้อต่อลม 1	G1/8
ข้อต่อลม 2	G1/8
ข้อต่อลม 3	G1/8
ข้อต่อลม 4	G1/8
ข้อต่อลม 5	G1/8
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS