

Connecting cable NEBY-S1G25-K-5-N-LE25

หมายเลขชิ้นส่วน: 538226

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ประเภทของรีด	4-40 UNC-2B
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	910 g
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1	ซี็อกเก็ต D 25 พิน
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 2	ปลายเปิด 25 สาย
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC	24 V
ความยาวสายเคเบิล	5 m
คุณสมบัติสาย	ค่าเริ่มต้น
รัศมีการโค้งงอของสายเคเบิลขั้นต่ำ	105 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล	10.5 mm
การประกอบสายเคเบิล	20 x 0.25 มม. ² + 5 x 0.34 มม. ²
ระดับการป้องกัน	IP65 IP67 ในสภาพการติดตั้ง
อุณหภูมิแวดล้อมพร้อมการเดินสายเคเบิลแบบยืดหยุ่น	-5 °C...50 °C
เครื่องหมาย CE (ดูประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง)	ตามระเบียบ RoHS ของสหภาพยุโรป
เครื่องหมาย UKCA (ดูคำประกาศความสอดคล้อง)	ตามระเบียบ RoHS ของสหราชอาณาจักร
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
วัสดุปลอกสาย	พีวีซี
วัสดุที่อยู่อาศัย	PBT
วัสดุเนื้อเยื่อ	PA
ซิลวัสดุ	TPE-O