


ตัวชดเชยช่วงเวลา FKC-50/63

หมายเลขชิ้นส่วน: 545240

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	50/63
ส่วนเบี่ยงเบนในแนวนอน +/-	4 mm
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
โหลดสูงสุดระยะสั้นที่อนุญาตในทิศทางของแรง +/-	5000 N
โหลดสูงสุดระยะยาวที่อนุญาตในทิศทางของแรง +/-	5000 N
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	1200 g
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุโบลท์	เหล็กกล้าอัลลอยด์สูง
ข้อต่อวัสดุ	เหล็กกล้าอัลลอยด์สูง
วัสดุชิ้นด้าย	เหล็ก
วัสดุแผ่น	หล่ออะลูมิเนียม
ผิววัสดุ	เหล็กสปริง